

NSKリニアガイド™

NH型／NS型

信頼と実績のLH型／LS型をベースに、耐久性の大幅アップを実現しました。ランダムマッチング品のシリーズ化、潤滑ユニット「NSK K1-L™」にも対応し、あらゆる機械に使いやすい新リニアガイドです。

特許取得済



NSKの最新技術を結集して、標準リニアガイドが生まれ変わりました。

信頼と実績のLH型/LS型をベースに、耐久性の大幅アップを実現しました。もちろん、ランダムマッチング品のシリーズ化や、より長期のメンテナンスフリー化を実現した、潤滑ユニット「NSK K1-L™」にも対応、あらゆる機械に使いやすい新リニアガイドが誕生しました。

NH型/NS型の特長

1. 優れた耐久性

従来比2倍の超長寿命

従来品LH型/LS型に対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました*1。機械の長寿命化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。

*1: 型式代表値

長期メンテナンスフリー化

多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1-L™」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。

潤滑ユニット「NSK K1-L™」とは?

油と樹脂の一体成形で作られた、潤滑油を多量に含有した多孔質樹脂を素材としています。軌道面の近傍に接触させて動かすことにより、常に新鮮な潤滑油を軌道面に供給します。

2. 使いやすい「標準リニアガイド」


ランダムマッチング品(互換性品)を用意

レールとスライダを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての形式で用意しています。スライダ形式、精度、予圧の組み合わせが自在で、短納期の要求にも応えます。

取付誤差に強い設計

回転軸受でいうDF組み合わせと同様で、接触線の交点が内側にある接触構造です(図1)。モーメント剛性が小さくなるため、高い取付誤差吸収能力を持ちます。リニアガイドの取付作業における、お客様の負担を軽減します。

図1



豊富なオプション


潤滑ユニットNSK K1-L™、ダブルシール、プロテクター、表面処理など、豊富なオプションを適用できます。お客様の用途に最適な仕様を提案します。

LH型/LS型と取付寸法が同じ

リニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NH型は従来のLH型と同じ、NS型は従来のLS型と同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NH型/NS型をご使用になれます。


NH型

ボール径が大きく
定格荷重が大きい




NS型

コンパクトな低形



最新技術による新・標準リニアガイド


1989年の発売以来、数多くの使用実績をあげてきたLH型/LS型をベースに、NSKの最新の設計技術・製造技術を結集して生まれたのが、NH型/NS型です。



長寿命を実現するボール溝形状


NSKが培ってきた最新のトライボロジー技術と解析技術を活用した、新しいボール溝形状を適用しました。接触面圧分布の最適化によって、定格寿命が飛躍的に向上します。LH型/LS型に対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました*1。

*1: 型式代表値



高速特性に優れたボール循環路

ボール循環路の設計を見直すことで、スムーズな循環を実現し、騒音レベルが低減しました。LH型/LS型に比べて、高速での使用に適しています。





*サイズ#25、リニアガイド単体での測定結果
マイクロホン位置: 試料の上部500mm
騒音レベルは、マイクロホン位置によって変化します。

NSK K1-L™(オプション)*1の装着で 長期メンテナンスフリー化を実現

NSK K1-Lのみで従来比約2倍となる50,000km以上を走行。さらにグリースを初期封入した場合は100,000km以上を走行しており、グリースとの併用で100,000kmのメンテナンスフリー化が期待できます。*2

耐久試験結果

試料: NH25
予圧荷重: 微予圧
送り速度: 3.2m/s
外部荷重: なし
潤滑: 潤滑ユニット(2枚/スライダ)



*1: NSK K1-Lの詳細は潤滑ユニットNSK K1-Lカタログ: CAT. No.3335をご参照ください。
*2: 一般環境、軽荷重用途を想定。潤滑性能は使用環境の影響を受けます。実機での数値を保証するものではありません。
なお、NSK K1-Lのみ(グリースまたはオイル潤滑なし)での使用はできません。

仕様

1. スライダ形状

- スライダは、タップ取付の角形タイプと、取付用フランジのあるタイプに区別されます。
- 角形タイプには、高さを低くしてコンパクトにした低形タイプも用意しています。
- フランジタイプの取付穴は、スライダ上面からの固定に使用するタップ部と、下からの取付に対してキリ穴として使用するタップ内径部からなっており、上下いずれの方向からも取付可能な仕様となっています。
- スライダ長さは高荷重形/スタンダード、超高荷重形/ロング、中荷重形/ショート、の3種類を用意しています。適用できるスライダ長さは、形式によって異なります。寸法表をご確認ください。

図2 スライダ形状

スライダ形式	形状・取付方法	タイプ (上段: 定格/下段: スライダ長さ)		
		高荷重形 スタンダード	超高荷重形 ロング	中荷重形 ショート
AN BN		AN 	BN 	
AL BL CL		AL 	BL 	CL
EM GM JM		EM 	GM 	JM

2. レール製作範囲

- 表1に1本レールの製作範囲(最大長さ)を示します。
- 精度等級により、製作範囲は表1よりも短くなる場合があります。

表1 レール製作範囲

型式	材質	サイズ							
		15	20	25	30	35	45	55	65
NH	特殊高炭素鋼	2 980	3 960	3 960	4 000	4 000	3 990	3 960	3 900
	ステンレス鋼	1 800	3 500	3 500	3 500				
NS	特殊高炭素鋼	2 920	3 960	3 960	4 000	4 000			
	ステンレス鋼	1 800	3 500	3 500	3 500	3 500			

備考)上記長さを超える場合は、レールをつなぐことにより対応が可能です。NSKにご相談ください。

3. 精度

- 精度等級は、予圧保証品と、ランダムマッチング品で、設定が異なります。
- 予圧保証品においては、超々精密級 P3、超精密級 P4、精密級 P5、上級 P6、並級 PN を設定しています。
- ランダムマッチング品においては、精密級 PH、並級 PC を用意しています。

表2 予圧保証品の精度規格

項目	精度等級	超々精密級 P3	超精密級 P4	精密級 P5	上級 P6	並級 PN
組立高さH 組立高さHの相互差 (一对レールのスライダ全数)		±8 3	±10 5	±20 7	±40 15	±80 25
組立幅寸法W ₂ またはW ₃ 組立幅寸法W ₂ またはW ₃ の相互差 (基準側スライダ全数)		±10 3	±15 7	±25 10	±50 20	±100 30
A面に対するC面の走り平行度 B面に対するD面の走り平行度		図3、表4参照				

表3 ランダムマッチング品の精度規格


項目	精度等級	精密級 PH		並級 PC		
		形式	NH15,20,25,30,35 NS15,20,25,30,35	NH45,55,65	NH15,20,25,30,35 NS15,20,25,30,35	NH45,55,65
組立高さH			±20	±30	±20	±30
組立高さHの相互差			15	20	15	20
組立幅寸法W ₂ またはW ₃			±30	±35	±30	±35
組立幅寸法W ₂ またはW ₃ の相互差			20	20	25	30
A面に対するC面の走り平行度 B面に対するD面の走り平行度		図3、表4参照				

備考)ランダムマッチング品の相互差は、同一レールの同一位置での値とします。

表4 走り平行度

レール全長 (mm)	予圧保証品					ランダムマッチング品	
	超々精密 P3	超精密 P4	精密 P5	上級 P6	並級 PN	精密級 PH	並級 PC
を超え~50以下	2	2	2	4	5	2	5
50~80	2	2	3	4	5	3	5
80~125	2	2	3	4	5	3	5
125~200	2	2	3.5	5	6	3.5	6
200~250	2	2.5	4.5	6	7.5	4.5	7.5
250~315	2	2.5	5	6.5	8.5	5	8.5
315~400	2	3	5.5	7	9.5	5.5	9.5
400~500	2	3	6	7.5	11	6	11
500~630	2	3.5	6.5	8.5	12	6.5	12
630~800	2	4	7	9.5	13	7	13
800~1 000	2.5	4.5	7.5	10	15	7.5	15
1 000~1 250	3	5	8.5	12	16	8.5	16
1 250~1 600	3.5	5.5	9.5	13	17	9.5	17
1 600~2 000	4	6.5	11	14	19	11	19
2 000~2 500	4.5	7.5	12	16	21	12	21
2 500~3 150	5.5	8.5	13	18	23	13	23
3 150~4 000	6	9.5	14	19	25	14	25

図3 精度規格説明図



4. 予圧と剛性

- 予圧は、予圧保証品と、ランダムマッチング品で、設定が異なります。
- 予圧保証品においては、中予圧 Z3、微予圧 Z1、微すきま Z0 を設定しています。
- ランダムマッチング品においては、中予圧 ZH、微予圧 ZZ、微すきま ZT を用意しています。
- 精度と予圧の可能な組合せは、表 9 の通りです。

表5 予圧保証品の予圧荷重と剛性 (1) NH型

形式	予圧荷重(N)		剛性(N/μm)			
			上下方向		横方向	
	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)
NH15 AN, EM	78	490	137	226	98	186
NH20 AN, EM	147	835	186	335	137	245
NH25 AL, AN, EM	196	1 270	206	380	147	284
NH30 AL, AN	245	1 570	216	400	157	294
NH30 EM	294	1 770	265	480	186	355
NH35 AL, AN, EM	390	2 350	305	560	216	390
NH45 AL, AN, EM	635	3 900	400	745	284	540
NH55 AL, AN, EM	980	5 900	490	910	345	645
NH65 AN, EM	1 470	8 900	580	1 070	400	755
NH15 BN, GM	98	685	196	345	137	284
NH20 BN, GM	196	1 080	265	480	196	355
NH25 BL, BN, GM	245	1 570	294	560	216	400
NH30 BL, BN, GM	390	2 260	360	665	265	480
NH35 BL, BN, GM	490	2 940	430	795	305	570
NH45 BL, BN, GM	785	4 800	520	960	370	695
NH55 BL, BN, GM	1 180	7 050	635	1 170	440	835
NH65 BN, GM	1 860	11 300	805	1 480	550	1 040

備考) 微すきまZ0はすきま(0~3μm)となりますので予圧荷重はゼロです。
ただし、PN級のZ0は0~15μmとなります。

表7 予圧保証品の予圧荷重と剛性 (2) NS型

形式	予圧荷重(N)		剛性(N/μm)			
			上下方向		横方向	
	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)	微予圧(Z1)	中予圧(Z3)
NS15 AL, EM	69	390	127	226	88	167
NS20 AL, EM	88	540	147	284	108	206
NS25 AL, EM	147	880	206	370	147	275
NS30 AL, EM	245	1 370	255	460	186	345
NS35 AL, EM	345	1 960	305	550	216	400
NS15 CL, JM	49	294	78	147	59	108
NS20 CL, JM	69	390	108	186	78	137
NS25 CL, JM	98	635	127	235	88	177
NS30 CL, JM	147	980	147	275	108	206
NS35 CL, JM	245	1 370	186	335	137	245

備考) 微すきまZ0はすきま(0~3μm)となりますので予圧荷重はゼロです。
ただし、PN級のZ0は0~15μmとなります。

表9 精度と予圧の組合せ表

	精度等級							
	超々精密級	超精密級	精密級	上級	並級	精密級	並級	
潤滑ユニットNSK K1-Lなし	P3	P4	P5	P6	PN	PH	PC	
潤滑ユニットNSK K1-L付き	L3	L4	L5	L6	LN	LH	LC	
食品医療機用NSK K1付き	F3	F4	F5	F6	FN	FH	FC	
予圧	微すきま Z0	○	○	○	○	—	—	
	微予圧 Z1	○	○	○	○	—	—	
	中予圧 Z3	○	○	○	○	—	—	
	ランダムマッチング品 微すきま ZT	—	—	—	—	—	○	
ランダムマッチング品 微予圧 ZZ	—	—	—	—	—	○		
ランダムマッチング品 中予圧 ZH	—	—	—	—	—	○		

表6 ランダムマッチング品のすきまと予圧量 (1) NH型 単位: μm

形式	微すきま ZT	微予圧 ZZ	中予圧 ZH
NH15	-4~15	-4~0	-3~-7
NH20	-5~15	-5~0	-3~-8
NH25		-5~0	-4~-9
NH30		-7~0	-5~-12
NH35		-7~0	-5~-12
NH45		-7~0	-7~-14
NH55		-9~0	-9~-18
NH65		-9~0	-10~-19

備考) 負符号は予圧量(ボールの弾性変形量)を表します。

表8 ランダムマッチング品のすきまと予圧量 (2) NS型 単位: μm

形式	微すきま ZT	微予圧 ZZ	中予圧 ZH
NS15	-4~15	-4~0	-3~-7
NS20	-4~15	-4~0	-3~-7
NS25	-5~15	-5~0	-4~-9
NS30	-5~15	-5~0	-4~-9
NS35	-5~15	-6~0	-4~-10

備考) 負符号は予圧量(ボールの弾性変形量)を表します。

5. 定格荷重と寿命

リニアガイドの負荷能力を表す基本定格荷重は ISO 規格 (ISO14728-1、14728-2) で定められています。NSK リニアガイドの定格荷重は、ISO 規格に基づいています。

基本動定格荷重とは、定格疲れ寿命が 100km または 50km となるような、スライダの中央に上から作用する大きさが変動しない荷重を指します。スライダに上下方向からの荷重 F のみがかかるとき、定格疲れ寿命 L は次式で計算されます。ここで、定格疲れ寿命が 100km となる基本動定格荷重を C_{100} 、定格疲れ寿命が 50km となる基本動定格荷重を C_{50} とします。基本静定格荷重とは、最大応力を受けている転動体と軌道との接触部の中央において、4200MPa の接触応力を生じさせるような静荷重を指します。この接触応力を受けている接触部において、両者の永久変形量の和は、転動体直径のほぼ 0.0001 倍となります。

基本定格荷重の値は、寸法表に記載されています。NH 型 / NS 型は、接触角を 50° に設定しているため、上からの方向の定格荷重が大きくなっています。上、下、横の各荷重方向による基本定格荷重を表 11 にまとめます。

- 転動体がころのリニアガイドとは寿命計算式が異なります。ご注意ください。
- f_w は荷重係数です。リニアガイドが使用される機械の振動や衝撃の有無により表 10 の値を目安として、荷重係数を選定してください。

$$L = 100 \times \left(\frac{C_{100}}{f_w F} \right)^3 \quad \text{または} \quad L = 50 \times \left(\frac{C_{50}}{f_w F} \right)^3 \quad [\text{km}]$$

表10 荷重係数 f_w

衝撃振動	荷重係数
外部からの衝撃、振動がない	1.0~1.5
外部からの衝撃、振動がある	1.5~2.0
著しい衝撃、振動がある	2.0~3.0

リニアガイドの作用する荷重(スライダ荷重)は、上下方向、左右方向荷重またはモーメント荷重とさまざまであり、さらに、これらの荷重が同時にかかることもあり、その大きさや方向が変動することもあります。

しかし、リニアガイドの寿命計算には、変動する荷重をそのまま使うことができないので、実際の疲れ寿命と等しい値を与えるような、大きさが一定の仮想のスライダ荷重を考えます。これを動等価荷重といえます。

動等価荷重を算出するには、表 12 に示す荷重を用います。

表11 荷重方向による基本定格荷重

方向	上から	下から	横から
定格荷重			
基本動定格荷重	C	C	0.84C
基本静定格荷重	C_0	$0.78C_0$	$0.65C_0$

図4 荷重方向




表12 使用状態における荷重

配置	リニアガイドの使用状態	動等価荷重を算出する為に必要な荷重					動等価荷重
		荷重		モーメント荷重			
		上下	左右	ローリング	ピッチング	ヨーイング	
1		F_r	F_s	M_r	M_p	M_y	$F_r = F_r$ $F_{se} = F_s \cdot \tan \alpha$ $F_{re} = \epsilon_r \cdot M_r$ $F_{pe} = \epsilon_p \cdot M_p$ $F_{ye} = \epsilon_y \cdot M_y$
2		F_r	F_s	M_r			
3		F_r	F_s		M_p	M_y	α : 接触角(=50°) 動等価係数 ϵ_r : ローリング方向 ϵ_p : ピッチング方向 ϵ_y : ヨーイング方向
4		F_r	F_s				

各荷重の大小関係によって用いる式が決定され、各係数を導入することで全動等価荷重を得ることができます。表13より必要な荷重方向の動等価荷重を求めた後、以下の式で全動等価荷重を算出します。

- F_r が各荷重の中で最も大きい場合。 $F_e = F_r + 0.5F_{se} + 0.5F_{re} + 0.5F_{pe} + 0.5F_{ye}$
 - F_{se} が各荷重の中で最も大きい場合。 $F_e = 0.5F_r + F_{se} + 0.5F_{re} + 0.5F_{pe} + 0.5F_{ye}$
 - F_{re} が各荷重の中で最も大きい場合。 $F_e = 0.5F_r + 0.5F_{se} + F_{re} + 0.5F_{pe} + 0.5F_{ye}$
 - F_{pe} が各荷重の中で最も大きい場合。 $F_e = 0.5F_r + 0.5F_{se} + 0.5F_{re} + F_{pe} + 0.5F_{ye}$
 - F_{ye} が各荷重の中で最も大きい場合。 $F_e = 0.5F_r + 0.5F_{se} + 0.5F_{re} + 0.5F_{pe} + F_{ye}$
- 上式における各動等価荷重の値は、方向は特に考慮せず絶対値としてください。

表13 動等価係数

形式	動等価係数[1 / m]		
	ϵ_r	ϵ_p	ϵ_y
NH15AN, EM	188	111	132
NH15BN, GM	188	72	86
NH20AN, EM	142	81	97
NH20BN, GM	142	57	68
NH25AL, AN, EM	123	68	81
NH25BL, BN, GM	123	51	61
NH30AL, AN	98	70	83
NH30EM	98	58	69
NH30BL, BN, GM	98	44	52
NH35AL, AN, EM	78	51	61
NH35BL, BN, GM	78	36	43
NH45AL, AN, EM	60	38	45
NH45BL, BN, GM	60	30	36
NH55AL, AN, EM	51	31	37
NH55BL, BN, GM	51	25	30
NH65AN, EM	43	27	32
NH65BN, GM	43	20	24
NS15AL, EM	177	116	138
NS15CL, JM	177	174	208
NS20AL, EM	127	94	112
NS20CL, JM	127	136	162
NS25AL, EM	111	70	83
NS25CL, JM	111	108	129
NS30AL, EM	94	63	75
NS30CL, JM	94	102	121
NS35AL, EM	76	54	64
NS35CL, JM	76	87	104

6. 防塵部品および潤滑用部品

(1) 標準仕様

- 標準仕様ではスライダの内部に異物が侵入しないように両端面にサイドシール、下面にアンダーシールを標準で設けてありますので、通常はそのままご使用いただけます。
- 防塵用部品として、表 14 の物を用意しています。使用環境に合わせてお選びください。

表14 防塵用オプション部品一覧

名称	目的
ダブルシール	サイドシールを二枚重ねて使用することで、シール効果を高めます。
プロテクター	大きな粉塵を排除し、高温、高硬度の粉塵からサイドシールを保護します。
レール取付穴用キャップ	レール取付穴部に切粉などの異物が溜まらないようにします。
インナーシール	スライダの内部に設け、軌道面への異物の侵入を防ぎます。
ジャバラ	リニアガイドのレール部を覆い防塵します。

備考)インナーシールは、NH20-65で選択できます。NS型では選択できません。

(2) 潤滑用部品の取付位置

- グリースニップル位置は標準仕様の場合はスライダの端面に取り付けていますが、オプションとしてエンドキャップ側面に取り付ける事も可能です。(図 6)
- グリースニップルや専用配管継手をスライダ本体上面または側面に取り付ける場合は、NSK にお問い合わせください。

(3) 潤滑ユニット NSK K1-L™ / 食品・医療機用 NSK K1™

油と樹脂の一体成形で作られた、潤滑油を多量に含有した多孔質樹脂を素材としています。サイドシールの内側に装着することで長期にわたってリニアガイドに潤滑油を供給します。NSK K1-L、食品・医療機用 NSK K1 装着時の寸法を表 15 に示します。

形式	標準スライダ長さ	NSK K1-Lまたは食品・医療機用NSK K1 2枚装着スライダ長さ L		NSK K1-L 1枚の厚さ V ₁	食品・医療機用NSK K1 1枚の厚さ V ₂	保護カバー厚さ V ₃	ニップル突出量 N
		食品・医療機用NSK K1 1枚の厚さ V ₁	食品・医療機用NSK K1 2枚装着スライダ長さ L				
NH15	AN, EM	55	65.6	5.3	4.5	0.8	(5)
	BN, GM	74	84.6				
NH20	AN, EM	69.8	80.4	5.3	4.5	0.8	(14)
	BN, GM	91.8	102.4				
NH25	AL, AN, EM	79	90.6	5.8	5	0.8	(14)
	BL, BN, GM	107	118.6				
NH30	AL, AN	85.6	97.6	6	5	1	(14)
	EM	98.6	110.6				
NH35	AL, AN, EM	109	122	6.5	5.5	1	(14)
	BL, BN, GM	143	156				
NH45	AL, AN, EM	139	154	7.5	-	-	(15)
	BL, BN, GM	171	186				
NH55	AL, AN, EM	163	178	7.5	-	-	(15)
	BL, BN, GM	201	216				
NH65	AN, EM	193	211	9	-	-	(16)
	BN, GM	253	271				
NS15	AL, EM	56.8	66.4	4.8	4	0.8	(5)
	CL, JM	40.4	50				
NS20	AL, EM	65.2	75.8	5.3	4.5	0.8	(14)
	CL, JM	47.2	57.8				
NS25	AL, EM	81.6	92.2	5.3	4.5	0.8	(14)
	CL, JM	59.6	70.2				
NS30	AL, EM	96.4	108.4	6	5	1	(14)
	CL, JM	67.4	79.4				
NS35	AL, EM	108	121	6.5	5.5	1	(14)
	CL, JM	77	90				

備考 1) NSK K1-L装着時のスライダ長さ=(標準スライダ長さ)+(NSK K1-Lの厚さ V₁×枚数)となります。
 2) 食品・医療機用NSK K1は、NH15-35、NS15-35で選択可能です。
 食品・医療機用NSK K1のスライダ長さ=(標準スライダ長さ)+(NSK K1 1枚の厚さ V₂×枚数)+(保護カバー厚さ V₃×2)となります。

図7 NSK K1-L / 食品・医療機用NSK K1装着時の寸法




図5





図6 潤滑用部品の取付位置



8. 取付方法

(1) 取付誤差許容値

取付誤差によって、寿命の低下・運動精度の悪化・摩擦力の変動などの悪影響が生じます。図 8 および図 9 に示す誤差を代表として、取付誤差許容値を表 17 ならびに表 18 に示します。

図8




図9




表17

項目	予圧	形式							
		NH15	NH20	NH25	NH30	NH35	NH45	NH55	NH65
2軸の平行度許容値e ₁	Z0, ZT	22	30	40	45	55	65	80	110
	Z1, ZZ	18	20	25	30	35	45	55	70
	Z3, ZH	13	15	20	25	30	40	45	60
2軸の高さ許容値e ₂	Z0, ZT	375μm/500mm							
	Z1, ZZ, Z3, ZH	330μm/500mm							

表18

項目	予圧	形式				
		NS15	NS20	NS25	NS30	NS35
2軸の平行度許容値e ₁	Z0, ZT	20	22	30	35	40
	Z1, ZZ	15	17	20	25	30
	Z3, ZH	12	15	15	20	25
2軸の高さ許容値e ₂	Z0, ZT	375μm/500mm				
	Z1, ZZ, Z3, ZH	330μm/500mm				

(2) 機台取付面の肩の高さと隅の半径

ベッド、テーブルに設けられた肩(取付面の立ち上がり)にレールまたはスライダを押し当てて水平方向の固定を行う場合の、肩の高さおよび隅の半径を図 10、図 11 と表 19 に示します。

取付面の肩の高さと隅R





図10 レール基準面取付部

図11 スライダ基準面取付部

表19

形式	隅の半径(最大)		肩の高さ	
	ra	rb	H'	H''
NH15	0.5	0.5	4	4
NH20	0.5	0.5	4.5	5
NH25	0.5	0.5	5	5
NH30	0.5	0.5	6	6
NH35	0.5	0.5	6	6
NH45	0.7	0.7	8	8
NH55	0.7	0.7	10	10
NH65	1	1	11	11
NS15	0.5	0.5	4	4
NS20	0.5	0.5	4.5	5
NS25	0.5	0.5	5	5
NS30	0.5	0.5	6	6
NS35	0.5	0.5	6	6

9. 許容最高速度

許容最高速度は取付精度、使用温度、外部荷重条件などの諸条件により変化する可能性があります。一般的な使用条件下において、10 000km 走行を目標とした許容最高速度の目安は表 20 に示す通りです。これ以上の距離、速度で使用するには NSK にご相談ください。

表20 許容最高速度

型式	サイズ	単位: m/min							
		15	20	25	30	35	45	55	65
NH				300				200	150
NS				300					

10. 取扱い・使用上の注意

- (1) 叩いたりぶつけたりすると損傷する危険性がありますのでご注意ください。
- (2) 最高使用温度は 80℃ としてください。これを越えると樹脂部分が損傷する危険性があります。
- (3) NSK K1-L を装着する場合は、最高使用温度を 50℃ (瞬間 80℃) としてください。また、脱脂能力を持つ有機溶剤に接触しないようにしてください。白灯油、防錆油(白灯油成分を有する)の中への放置は止めてください。
- (4) ランダムマッチング品の取扱いについて
 - ① ランダムマッチング品スライダは仮軸(組付治具)を付けて納入いたします。
 - ② スライダをレールに組付ける際には必ず仮軸を使用してください。
 - ③ レール組付け時以外はスライダを仮軸から抜かないようにしてください。

11. 寸法表

NH-AN (高荷重形 / スタンダード、角形タイプ)

NH-BN (超高荷重形 / ロング、角形タイプ)

(1) 組立品の呼び番号

NH 30 1200 ANC 2 -** P5 3	
型式	予圧記号 (5頁、表9参照) 0: Z0, 1: Z1, 3: Z3, T: ZT, Z: ZZ, H: ZH
サイズ	精度記号 (5頁、表9参照)
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	レール 1本あたりのスライダ数
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照) C: 特殊高炭素鋼 (NSK標準材)、K: ステンレス材	

(2) ランダムマッチング品の呼び番号


NAH 30 ANSZ -L	
スライダ単品の呼び番号	オプション記号
スライダ単品型式記号 NAH: NH型 スライダ単品	- L: NSK K1-L 装着品 - F: ふっ化低温クロムめっき + AS2 グリース - F50: ふっ化低温クロムめっき + LG2 グリース
サイズ	予圧記号 無記号: 微すき品、Z: 微予圧品、H: 中予圧品
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	材料記号 無記号: 特殊高炭素鋼 (標準材)、S: ステンレス材

N1H 30 1200 LCN -** PC Z	
レール単品の呼び番号	予圧記号 T: 微すき品、Z: 微予圧品 (中予圧共通) (5頁、表9参照)
レール単品型式記号 N1H: NH型 レール単品	精度記号 PH: 精密級ランダムマッチング品 PC: 並級ランダムマッチング品
サイズ	設計追い番号 納入名番に追記されます。
レール長さ (mm)	* 継ぎ仕様記号 N: 非継ぎ仕様、L: 継ぎ仕様
レール形状記号: L L: 標準	* 継ぎ仕様レールご要求の際には NSK までお問い合わせください。
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照)	


NSK直動案内即納システム Click!Speedy™では新しい名番体系を用意しています。
体系の詳細については、Click!Speedy総合カタログ: CAT No. 3191をご参照ください。

組立品(予圧保証品、ランダムマッチング品)


AN・BN形正面図



AN形側面図




BN形側面図




ランダムマッチング スライダ単品


AN・BN形





AN形



BN形



ランダムマッチング レール単品



単位: mm

形式	組立品寸法			スライダ寸法								グリースニップル			レール幅 W1	レール高 H1
	高さ H	幅 E	長さ W2	幅 W	長さ L	取付穴			L1	K	T	取付穴				
						B	J	M x ピッチ x l				取付穴	T1	N		
NH15AN NH15BN	28	4.6	9.5	34	55 74	26	26	M4 x 0.7 x 6	39 58	23.4	8	phi 3	8.5	3.3	15	15
NH20AN NH20BN	30	5	12	44	69.8 91.8	32	36 50	M5 x 0.8 x 6	50 72	25	12	M6 x 0.75	5	11	20	18
NH25AN NH25BN	40	7	12.5	48	79 107	35	35 50	M6 x 1 x 9	58 86	33	12	M6 x 0.75	10	11	23	22
NH30AN NH30BN	45	9	16	60	85.6 124.6	40	40 60	M8 x 1.25 x 10	59 98	36	14	M6 x 0.75	10	11	28	26
NH35AN NH35BN	55	9.5	18	70	109 143	50	50 72	M8 x 1.25 x 12	80 114	45.5	15	M6 x 0.75	15	11	34	29
NH45AN NH45BN	70	14	20.5	86	139 171	60	60 80	M10 x 1.5 x 17	105 137	56	17	Rc1/8	20	13	45	38
NH55AN NH55BN	80	15	23.5	100	163 201	75	75 95	M12 x 1.75 x 18	126 164	65	18	Rc1/8	21	13	53	44
NH65AN NH65BN	90	16	31.5	126	193 253	76	70 120	M16 x 2 x 20	147 207	74	23	Rc1/8	19	13	63	53

備考 1) ステンレス材スライダの外観形状は標準材外観形状と一部異なります。

ピッチ F	レール寸法		基本定格荷重										質量	
	取付ボルト穴 d x D x h	G	最大長さ L0max ()内SUS	2) 動定格		静定格 C0 (N)	静モーメント (N・m)				スライダレール			
				[50km] C50 (N)	[100km] C100 (N)		MRO	MPO (1個) (2個密着)		MYO (1個) (2個密着)		(kg)	(kg/m)	
60	4.5 x 7.5 x 5.3	20	2 980 (1 800)	14 200 18 100	11 300 14 400	20 700 32 000	108	94.5 216	575 1 150	79.5 181	480 965	0.18 0.26	1.6	
60	6 x 9.5 x 8.5	20	3 960 (3 500)	23 700 30 000	18 800 24 000	32 500 50 500	219 340	185 420	1 140 2 230	155 355	955 1 870	0.33 0.48	2.6	
60	7 x 11 x 9	20	3 960 (3 500)	33 500 45 500	26 800 36 500	46 000 71 000	360 555	320 725	1 840 3 700	267 610	1 540 3 100	0.55 0.82	3.6	
80	9 x 14 x 12	20	4 000 (3 500)	41 000 61 000	32 500 48 500	51 500 91 500	490 870	350 1 030	2 290 5 600	292 865	1 920 4 700	0.77 1.3	5.2	
80	9 x 14 x 12	20	4 000	62 500 81 000	49 500 64 500	80 500 117 000	950 1 380	755 1 530	4 500 8 350	630 1 280	3 800 7 000	1.5 2.1	7.2	
105	14 x 20 x 17	22.5	3 990	107 000 131 000	84 500 104 000	140 000 187 000	2 140 2 860	1 740 3 000	9 750 15 600	1 460 2 520	8 150 13 100	3.0 3.9	12.3	
120	16 x 23 x 20	30	3 960	158 000 193 000	125 000 153 000	198 000 264 000	3 600 4 850	3 000 5 150	16 300 26 300	2 510 4 350	13 700 22 100	4.7 6.1	16.9	
150	18 x 26 x 22	35	3 900	239 000 310 000	190 000 246 000	281 000 410 000	6 150 8 950	4 950 10 100	27 900 51 500	4 150 8 450	23 400 43 500	7.7 10.8	24.3	

2) 基本定格荷重はISO規格 (ISO14728-1, 14728-2) に準拠したものと なっています。
C50: 定格疲れ寿命が50kmとなる基本動定格荷重 C100: 定格疲れ寿命が100kmとなる基本動定格荷重

NH-A L (高荷重形 / スタンダード、角低形タイプ)

NH-B L (超高荷重形 / ロング、角低形タイプ)

(1) 組立品の呼び番号

NH 30 1200 AL C 2 -** P5 3	
型式	予圧記号 (5頁、表9参照) 0: Z0, 1: Z1, 3: Z3, T: ZT, Z: ZZ, H: ZH
サイズ	精度記号 (5頁、表9参照)
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	レール 1本あたりのスライダ数
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照) C: 特殊高炭素鋼 (NSK標準材)、K: ステンレス材	

(2) ランダムマッチング品の呼び番号


スライダ単品の呼び番号 NAH 30 AL SZ -L	
スライダ単品型式記号 NAH: NH型 スライダ単品	オプション記号 - L: NSK K1-L 装用品 - F: ふっ化低温クロムめっき + AS2 グリース - F50: ふっ化低温クロムめっき + LG2 グリース
サイズ	予圧記号 無記号: 微すき品、Z: 微予圧品、H: 中予圧品
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	材料記号 無記号: 特殊高炭素鋼 (標準材)、S: ステンレス材

レール単品の呼び番号 N1H 30 1200 LCN -** PC Z	
レール単品型式記号 N1H: NH型 レール単品	予圧記号 T: 微すき品、Z: 微予圧品 (中予圧共通) (5頁、表9参照)
サイズ	精度記号 PH: 精密級ランダムマッチング品 PC: 並級ランダムマッチング品
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
レール形状記号: L	* 継ぎ仕様記号 N: 非継ぎ仕様、L: 継ぎ仕様
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照)	* 継ぎ仕様レールご要求の際には NSK までお問い合わせください。


NSK直動案内即納システム Click!Speedy™では新しい名番体系を用意しています。
体系の詳細については、Click!Speedy総合カタログ: CAT No. 3191をご参照ください。

組立品 (予圧保証品、ランダムマッチング品)


AL・BL形正面図



AL形側面図




BL形側面図




ランダムマッチング スライダ単品


AL・BL形





AL形



BL形



ランダムマッチング レール単品



形式	組立品寸法			スライダ寸法											レール幅 W ₁	レール高 H ₁
	高さ H	幅 E	長さ W ₂	幅 W	取付穴			グリースニップル			レール幅 W ₁	レール高 H ₁				
					B	J	Mxピッチxℓ	L ₁	K	T			取付穴	T ₁		
NH25AL NH25BL	36	7	12.5	48	79 107	35	35 50	M6×1×6	58 86	29	12	M6×0.75	6	11	23	22
NH30AL NH30BL	42	9	16	60	85.6 124.6	40	40 60	M8×1.25×8	59 98	33	14	M6×0.75	7	11	28	26
NH35AL NH35BL	48	9.5	18	70	109 143	50	50 72	M8×1.25×8	80 114	38.5	15	M6×0.75	8	11	34	29
NH45AL NH45BL	60	14	20.5	86	139 171	60	60 80	M10×1.5×10	105 137	46	17	Rc1/8	10	13	45	38
NH55AL NH55BL	70	15	23.5	100	163 201	75	75 95	M12×1.75×13	126 164	55	15	Rc1/8	11	13	53	44

備考 1) ステンレス材スライダの外観形状は標準材外観形状と一部異なります。

ピッチ F	レール寸法		基本定格荷重										質量	
	取付ボルト穴 d×D×h	G	最大長さ L _{0max} ()内SUS	2) 動定格		静定格 C ₀ (N)	静モーメント (N・m)				スライダレール			
				[50km] C ₅₀ (N)	[100km] C ₁₀₀ (N)		M _{RO}	M _{PO}		M _{KO}	(kg)	(kg/m)		
60	7×11×9	20	3 960 (3 500)	33 500 45 500	26 800 36 500	46 000 71 000	360 555	320 725	1 840 3 700	267 610	1 540 3 100	0.46 0.69	3.6	
80	9×14×12	20	4 000 (3 500)	41 000 61 000	32 500 48 500	51 500 91 500	490 870	350 1 030	2 290 5 600	292 865	1 920 4 700	0.69 1.16	5.2	
80	9×14×12	20	4 000	62 500 81 000	49 500 64 500	80 500 117 000	950 1 380	755 1 530	4 500 8 350	630 1 280	3 800 7 000	1.2 1.7	7.2	
105	14×20×17	22.5	3 990	107 000 131 000	84 500 104 000	140 000 187 000	2 140 2 860	1 740 3 000	9 750 15 600	1 460 2 520	8 150 13 100	2.2 2.9	12.3	
120	16×23×20	30	3 960	158 000 193 000	125 000 153 000	198 000 264 000	3 600 4 850	3 000 5 150	16 300 26 300	2 510 4 350	13 700 22 100	3.7 4.7	16.9	

2) 基本定格荷重はISO規格 (ISO14728-1, 14728-2) に準拠したものと なっています。
C₅₀: 定格疲れ寿命が50kmとなる基本動定格荷重 C₁₀₀: 定格疲れ寿命が100kmとなる基本動定格荷重

単位: mm

NH-EM (高荷重形 / スタンダード、フランジタイプ)

NH-GM (超高荷重形 / ロング、フランジタイプ)

(1) 組立品の呼び番号

NH 30 1200 EMC 2 - P5 3**

型式	予圧記号 (5頁、表9参照) 0: Z0, 1: Z1, 3: Z3, T: ZT, Z: ZZ, H: ZH
サイズ	精度記号 (5頁、表9参照)
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	レール 1本あたりのスライダ数
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照) C: 特殊高炭素鋼 (NSK標準材), K: ステンレス材	

(2) ランダムマッチング品の呼び番号

スライダ単品の呼び番号 **NAH 30 EMSZ -L**

スライダ単品型式記号 NAH: NH型 スライダ単品	オプション記号 - L: NSK K1-L 装用品 - F: ふっ化低温クロムめっき + AS2 グリース - F50: ふっ化低温クロムめっき + LG2 グリース
サイズ	予圧記号 無記号: 微すきま品, Z: 微予圧品, H: 中予圧品
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	材料記号 無記号: 特殊高炭素鋼 (標準材), S: ステンレス材


レール単品の呼び番号 **N1H 30 1200 LCN -** PC Z**

レール単品型式記号 N1H: NH型 レール単品	予圧記号 T: 微すきま品, Z: 微予圧品 (中予圧共通) (5頁、表9参照)
サイズ	精度記号 PH: 精密級ランダムマッチング品 PC: 並級ランダムマッチング品
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
レール形状記号: L	* 継ぎ仕様記号 N: 非継ぎ仕様, L: 継ぎ仕様
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照)	* 継ぎ仕様レールご要求の際には NSK までお問い合わせください。


NSK直動案内即納システム Click!Speedy™では新しい名番体系を用意しています。
体系の詳細については、Click!Speedy総合カタログ: CAT No. 3191をご参照ください。

組立品(予圧保証品、ランダムマッチング品)


EM・GM形正面図



EM形側面図




GM形側面図




ランダムマッチング スライダ単品


EM・GM形





EM形



GM形



ランダムマッチング レール単品



単位: mm

形式	組立品寸法			スライダ寸法										レール			
	高さ H	幅 E	長さ W ₂	幅 W	長さ L	取付穴				グリースニップル			レール幅 W ₁	レール高 H ₁			
						B	J	M×ピッチ×ℓ	Q ₂	L ₁	K	T			取付穴	T ₁	N
NH15EM NH15GM	24	4.6	16	47	55 74	38	30	M5×0.8×7	4.4	39 58	19.4	8	φ3	4.5	3.3	15	15
NH20EM NH20GM	30	5	21.5	63	69.8 91.8	53	40	M6×1×9.5	5.3	50 72	25	10	M6×0.75	5	11	20	18
NH25EM NH25GM	36	7	23.5	70	79 107	57	45	M8×1.25×10 (M8×1.25×11.5)	6.8	58 86	29	11 (12)	M6×0.75	6	11	23	22
NH30EM NH30GM	42	9	31	90	98.6 124.6	72	52	M10×1.5×12 (M10×1.5×14.5)	8.6	72 98	33	11 (15)	M6×0.75	7	11	28	26
NH35EM NH35GM	48	9.5	33	100	109 143	82	62	M10×1.5×13	8.6	80 114	38.5	12	M6×0.75	8	11	34	29
NH45EM NH45GM	60	14	37.5	120	139 171	100	80	M12×1.75×15	10.5	105 137	46	13	Rc1/8	10	13	45	38
NH55EM NH55GM	70	15	43.5	140	163 201	116	95	M14×2×18	12.5	126 164	55	15	Rc1/8	11	13	53	44
NH65EM NH65GM	90	16	53.5	170	193 253	142	110	M16×2×24	14.6	147 207	74	23	Rc1/8	19	13	63	53

備考 1) カッコ内寸法はステンレス品に適用します。
2) ステンレス材スライダの外観形状は標準材外観形状と一部異なります。

ピッチ F	レール寸法		基本定格荷重										質量	
	取付ボルト穴 d×D×h	G	最大長さ L _{0max} ()内SUS	3) 動定格		静定格 C ₀ (N)	M _{RO}	静モーメント(N・m)				スライダレール		
				[50km] C ₅₀ (N)	[100km] C ₁₀₀ (N)			(1個)	M _{PO} (2個密着)	(1個)	M _{YO} (2個密着)	(kg)	(kg/m)	
60	4.5×7.5×5.3	20	2 980 (1 800)	14 200 18 100	11 300 14 400	20 700 32 000	108 166	94.5 216	575 1 150	79.5 181	480 965	0.17 0.25	1.6	
60	6×9.5×8.5	20	3 960 (3 500)	23 700 30 000	18 800 24 000	32 500 50 500	219 340	185 420	1 140 2 230	155 355	955 1 870	0.45 0.65	2.6	
60	7×11×9	20	3 960 (3 500)	33 500 45 500	26 800 36 500	46 000 71 000	360 555	320 725	1 840 3 700	267 610	1 540 3 100	0.63 0.93	3.6	
80	9×14×12	20	4 000 (3 500)	47 000 61 000	37 500 48 500	63 000 91 500	600 870	505 1 030	3 150 5 600	425 865	2 650 4 700	1.2 1.6	5.2	
80	9×14×12	20	4 000	62 500 81 000	49 500 64 500	80 500 117 000	950 1 380	755 1 530	4 500 8 350	630 1 280	3 800 7 000	1.7 2.4	7.2	
105	14×20×17	22.5	3 990	107 000 131 000	84 500 104 000	140 000 187 000	2 140 2 860	1 740 3 000	9 750 15 600	1 460 2 520	8 150 13 100	3 3.9	12.3	
120	16×23×20	30	3 960	158 000 193 000	125 000 153 000	198 000 264 000	3 600 4 850	3 000 5 150	16 300 26 300	2 510 4 350	13 700 22 100	5 6.5	16.9	
150	18×26×22	35	3 900	239 000 310 000	190 000 246 000	281 000 410 000	6 150 8 950	4 950 10 100	27 900 51 500	4 150 8 450	23 400 43 500	10 14.1	24.3	

3) 基本定格荷重はISO規格 (ISO14728-1, 14728-2) に準拠したものとされています。
C₅₀: 定格疲れ寿命が50kmとなる基本動定格荷重 C₁₀₀: 定格疲れ寿命が100kmとなる基本動定格荷重

NS-CL (中荷重形 / ショート、角低形タイプ)
NS-AL (高荷重形 / スタンダード、角低形タイプ)

(1) 組立品の呼び番号

NS 30 1200 AL C 2 -** P5 3	
型式	予圧記号 (5頁、表9参照) 0: Z0, 1: Z1, 3: Z3, T: ZT, Z: ZZ, H: ZH
サイズ	精度記号 (5頁、表9参照)
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	レール1本あたりのスライダ数
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照) C: 特殊高炭素鋼 (NSK標準材)、K: ステンレス材	

(2) ランダムマッチング品の呼び番号


NAS 30 AL SZ -L	
スライダ単品の呼び番号	オプション記号
スライダ単品型式記号 NAS: NS型 スライダ単品	- L: NSK K1-L 装用品 - F: ふっ化低温クロムめっき + AS2 グリース - F50: ふっ化低温クロムめっき + LG2 グリース
サイズ	予圧記号 無記号: 微すきま品、Z: 微予圧品、H: 中予圧品
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	材料記号 無記号: 特殊高炭素鋼 (標準材)、S: ステンレス材

N1S 30 1200 LCN -** PC Z	
レール単品の呼び番号	予圧記号 T: 微すきま品、Z: 微予圧品 (中予圧共通) (5頁、表9参照)
レール単品型式記号 N1S: NS型 レール単品	精度記号 PH: 精密級ランダムマッチング品 PC: 並級ランダムマッチング品
サイズ	設計追い番号 納入名番に追記されます。
レール長さ (mm)	* 継ぎ仕様記号 N: 非継ぎ仕様、L: 継ぎ仕様
レール形状記号 L: 標準、T: NS15取付穴 M4仕様	
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照)	* 継ぎ仕様レールご要求の際には NSK までお問い合わせください。


NSK直動案内即納システム Click!Speedy™では新しい名番体系を用意しています。
体系の詳細内容については、Click!Speedy総合カタログ: CAT No. 3191をご参照ください。

組立品(予圧保証品、ランダムマッチング品)


AL・CL形正面図



AL形側面図




CL形側面図




ランダムマッチング スライダ単品


AL・CL形





AL形



CL形



ランダムマッチング レール単品



形式	組立品寸法			スライダ寸法										レール幅 W1	レール高 H1	
	高さ H	幅 E	長さ L	取付穴			グリースニップル			レール幅 W1	レール高 H1					
				B	J	M x ピッチ x l	L1	K	T			取付穴	T1			N
NS15CL NS15AL	24	4.6	9.5	34	40.4 56.8	26	— 26	M4 x 0.7 x 6	23.6 40	19.4	10	phi 3	6	3	15	12.5
NS20CL NS20AL	28	6	11	42	47.2 65.2	32	— 32	M5 x 0.8 x 7	30 48	22	12	M6 x 0.75	5.5	11	20	15.5
NS25CL NS25AL	33	7	12.5	48	59.6 81.6	35	— 35	M6 x 1 x 9	38 60	26	12	M6 x 0.75	7	11	23	18
NS30CL NS30AL	42	9	16	60	67.4 96.4	40	— 40	M8 x 1.25 x 12	42 71	33	13	M6 x 0.75	8	11	28	23
NS35CL NS35AL	48	10.5	18	70	77 108	50	— 50	M8 x 1.25 x 12	49 80	37.5	14	M6 x 0.75	8.5	11	34	27.5

備考 1) ステンレス材スライダの外観形状は標準材外観形状と一部異なります。
2) 基本定格荷重はISO規格 (ISO14728-1, 14728-2) に準拠したものとされています。
C50: 定格疲れ寿命が50kmとなる基本定格荷重 C100: 定格疲れ寿命が100kmとなる基本定格荷重

単位: mm

ピッチ F	レール寸法		基本定格荷重								質量		
	取付ボルト穴 d x D x h	G	最大長さ L0max ()内SUS	2) 動定格		静定格		静モーメント (N・m)				スライダ (kg)	レール (kg/m)
				[50km] C50(N)	[100km] C100(N)	C0 (N)	MRO	MPO (1個) (2個密着)		MRO (1個) (2個密着)			
60	*4.5 x 7.5 x 5.3 3.5 x 6 x 4.5	20	2 920 (1 800)	7 250 11 200	5 750 8 850	9 100 16 900	45.5 84.5	24.5 77	196 470	20.5 64.5	165 395	0.14 0.20	1.4
60	6 x 9.5 x 8.5	20	3 960 (3 500)	10 600 15 600	8 400 12 400	13 400 23 500	91.5 160	46.5 133	330 755	39 111	279 630	0.19 0.28	2.3
60	7 x 11 x 9	20	3 960 (3 500)	17 700 26 100	14 000 20 700	20 800 36 500	164 286	91 258	655 1 470	76 217	550 1 230	0.34 0.51	3.1
80	7 x 11 x 9	20	4 000 (3 500)	24 700 38 000	19 600 30 000	29 600 55 000	282 520	139 435	1 080 2 650	116 365	905 2 220	0.58 0.85	4.8
80	9 x 14 x 12	20	4 000 (3 500)	34 500 52 500	27 300 42 000	40 000 74 500	465 865	220 695	1 670 4 000	185 580	1 400 3 350	0.86 1.3	7.0

* NS15のレール取付ボルト穴は、M4用(4.5 x 7.5 x 5.3)を標準とします。
M3用(3.5 x 6 x 4.5)をご要求の場合は指指定願います。

NS-JM (中荷重形 / ショート、フランジタイプ)
NS-EM (高荷重形 / スタンダード、フランジタイプ)

(1) 組立品の呼び番号

NS 30 1200 EMC 2 -** P5 3	
型式	予圧記号 (5頁、表9参照) 0: Z0, 1: Z1, 3: Z3, T: ZT, Z: ZZ, H: ZH
サイズ	精度記号 (5頁、表9参照)
レール長さ (mm)	設計追い番号 納入名番に追記されます。
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	レール 1本あたりのスライダ数
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照) C: 特殊高炭素鋼 (NSK標準材), K: ステンレス材	

(2) ランダムマッチング品の呼び番号


NAS 30 EMSZ -L	
スライダ単品の呼び番号	オプション記号
スライダ単品型式記号 NAS: NS型 スライダ単品	- L: NSK K1-L 装輪品 - F: ふっ化低温クロムめっき + AS2 グリース - F50: ふっ化低温クロムめっき + LG2 グリース
サイズ	予圧記号 無記号: 微すきま品, Z: 微予圧品, H: 中予圧品
スライダ形状記号 (3頁、図2参照)	材料記号 無記号: 特殊高炭素鋼 (標準材), S: ステンレス材

N1S 30 1200 LCN -** PC Z	
レール単品の呼び番号	予圧記号 T: 微すきま品, Z: 微予圧品 (中予圧共通) (5頁、表9参照)
レール単品型式記号 N1S: NS型 レール単品	精度記号 PH: 精密級ランダムマッチング品 PC: 並級ランダムマッチング品
サイズ	設計追い番号 納入名番に追記されます。
レール長さ (mm)	* 継ぎ仕様記号 N: 非継ぎ仕様, L: 継ぎ仕様
レール形状記号 L: 標準, T: NS15取付穴 M4仕様	
材料・表面処理記号 (7頁、表16参照)	* 継ぎ仕様レールご要求の際には NSK までお問い合わせください。


NSK直動案内即納システム Click!Speedy™では新しい名番体系を用意しています。
体系の詳細内容については、Click!Speedy総合カタログ: CAT No. 3191をご参照ください。

組立品(予圧保証品、ランダムマッチング品)


EM・JM形正面図



EM形側面図




JM形側面図




ランダムマッチング スライダ単品


EM・JM形





EM形



JM形



ランダムマッチング レール単品



形式	組立品寸法			スライダ寸法										レール			
	高さ H	幅 E	長さ W	取付穴				グリースニップル			レール幅 W1	レール高 H1					
				B	J	M×ピッチ×ℓ	Q2	L1	K	T			取付穴	T1	N		
NS15JM NS15EM	24	4.6	18.5	52	40.4 56.8	41	— 26	M5×0.8×7	4.4	23.6 40	19.4	8	φ3	6	3	15	12.5
NS20JM NS20EM	28	6	19.5	59	47.2 65.2	49	— 32	M6×1×9 (M6×1×9.5)	5.3	30 48	22	10	M6×0.75	5.5	11	20	15.5
NS25JM NS25EM	33	7	25	73	59.6 81.6	60	— 35	M8×1.25×10 (M8×1.25×11.5)	6.8	38 60	26	11 (12)	M6×0.75	7	11	23	18
NS30JM NS30EM	42	9	31	90	67.4 96.4	72	— 40	M10×1.5×12 (M10×1.5×14.5)	8.6	42 71	33	11 (15)	M6×0.75	8	11	28	23
NS35JM NS35EM	48	10.5	33	100	77 108	82	— 50	M10×1.5×13 (M10×1.5×14.5)	8.6	49 80	37.5	12 (15)	M6×0.75	8.5	11	34	27.5

備考 1) ステンレス材スライダの外観形状は標準材外観形状と一部異なります。
2) () : カッコ内寸法はステンレス品に適用します。

単位: mm

ピッチ	レール寸法			基本定格荷重								質量	
	取付ボルト穴 d×D×h	G	最大長さ L0max ()内SUS	3) 動定格		静定格 C0 (N)	静モーメント(N・m)				スライダ (kg)	レール (kg/m)	
				[50km] C50(N)	[100km] C100(N)		MRO	MPO		MVO			
60	*4.5×7.5×5.3 3.5×6×4.5	20	2 920 (1 800)	7 250 5 750	11 200 8 850	9 100 16 900	45.5 84.5	24.5 196	196 470	20.5 64.5	165 395	0.17 0.26	1.4
60	6×9.5×8.5	20	3 960 (3 500)	10 600 15 600	8 400 12 400	13 400 23 500	91.5 160	46.5 133	330 755	39 111	279 630	0.24 0.35	2.3
60	7×11×9	20	3 960 (3 500)	17 700 26 100	14 000 20 700	20 800 36 500	164 286	91 258	655 1 470	76 217	550 1 230	0.44 0.66	3.1
80	7×11×9	20	4 000 (3 500)	24 700 38 000	19 600 30 000	29 600 55 000	282 520	139 435	1 080 2 650	116 365	905 2 220	0.76 1.2	4.8
80	9×14×12	20	4 000 (3 500)	34 500 52 500	27 300 42 000	40 000 74 500	465 865	220 695	1 670 4 000	185 580	1 400 3 350	1.2 1.7	7

3) 基本定格荷重はISO規格(ISO14728-1, 14728-2)に準拠したのものとなっています。
C50: 定格疲れ寿命が50kmとなる基本動定格荷重 C100: 定格疲れ寿命が100kmとなる基本動定格荷重
*) NS15のレール取付ボルト穴は、M4用(4.5×7.5×5.3)を標準とします。
M3用(3.5×6×4.5)をご要求の場合は指定願います。

www.nsk.com

他国へ輸出する場合は、製品の輸出に必要な最新法規制の調査を行い、許可取得等の手続きをお願いします。

日本精工株式会社

東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル 〒141-8560

本社 TEL.03-3779-7111(代) FAX.03-3779-7431
産業機械事業本部 TEL.03-3779-7227(代) FAX.03-3779-7433
自動車事業本部 TEL.03-3779-7189(代) FAX.03-3779-7917

営業本部

販売技術統括部 TEL.03-3779-7315(代) FAX.03-3779-8698
東北支社 TEL.022-261-3735(代) FAX.022-261-3768
北関東支社 TEL.027-321-2700(代) FAX.027-321-3476
長岡営業所 TEL.0258-36-6360(代) FAX.0258-36-6390
東京支社
営業部 TEL.03-3779-7251(代) FAX.03-3495-8241
販売技術部 TEL.03-3779-7307(代) FAX.03-3495-8241
札幌営業所 TEL.011-231-1400(代) FAX.011-251-2917
宇都宮営業所 TEL.028-610-8701(代) FAX.028-610-8717
日立営業所 TEL.029-222-5660(代) FAX.029-222-5661

西関東支社 TEL.046-223-9911(代) FAX.046-223-9910
長野支社 TEL.0266-58-8800(代) FAX.0266-58-7817
上田営業所 TEL.0268-26-6811(代) FAX.0268-26-6813
静岡支社 TEL.054-253-7310(代) FAX.054-275-6030
名古屋支社
営業部 TEL.052-249-5750(代) FAX.052-249-5751
販売技術部 TEL.052-249-5720(代) FAX.052-249-5711
北陸支社 TEL.076-260-1850(代) FAX.076-260-1851
関西支社
営業部 TEL.06-6945-8158(代) FAX.06-6945-8175
販売技術部 TEL.06-6945-8168(代) FAX.06-6945-8178
京滋営業所 TEL.077-526-8212(代) FAX.077-526-1790
兵庫支社 TEL.079-289-1521(代) FAX.079-289-1675
中国支社 TEL.082-285-7760(代) FAX.082-283-9491
福山営業所 TEL.084-954-6501(代) FAX.084-954-6502
九州支社 TEL.092-451-5671(代) FAX.092-474-5060
熊本営業所 TEL.096-381-8500(代) FAX.096-381-0501

自動車営業本部

東日本自動車第一部(厚木) TEL.046-223-8881(代) FAX.046-223-8880
東日本自動車第一部(東海) TEL.0566-71-5351(代) FAX.0566-71-5365
東日本自動車第二部(大崎) TEL.03-3779-7892(代) FAX.03-3779-7439
東日本自動車第三部(宇都宮) TEL.028-610-9805(代) FAX.028-610-9806
東日本自動車第三部(東海) TEL.0566-71-5260(代) FAX.0566-71-5365
東日本自動車第三部(日立) TEL.029-222-5660(代) FAX.029-222-5661
中部日本自動車部(豊田) TEL.0565-31-1920(代) FAX.0565-31-3929
中部日本自動車部(大阪) TEL.06-6945-8169(代) FAX.06-6945-8179
中部日本浜松自動車部 TEL.053-456-1161(代) FAX.053-453-6150
西日本自動車部(広島) TEL.082-284-6501(代) FAX.082-284-6533

〈2022年3月現在〉

最新情報はNSKホームページでご覧いただけます。

お問合せ: 製品については、お近くの支社・営業所にお申し付けください。

製品の技術的な内容
についてのお問合せ

■ベアリング・精機製品関連(ボールねじ・リニアガイド・モノキャリア)
■メガトルクモータ・XYモジュール

☎ 0120-502-260
☎ 0120-446-040

NSK販売店

このカタログの内容、テキスト、画像の無断転載・複製を禁止します。

このカタログの内容については、技術的進歩および改良に対応するため製品の外観、仕様を予告なしに変更することがあります。なお、カタログの制作には正確を期するために細心の注意を払いましたが、誤記脱漏による損害については責任を負いかねます。



円滑でくらしやすい地球のために

この印刷物は環境に配慮した用紙・印刷方法を採用しています。